

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总重量	9.043 kg

轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	法兰轮
直径	250 mm
胎面宽度	80 mm
轴孔直径	80 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
圆孔直径	112 mm
固定件孔直径	15 mm
适用于	komatsu

固定件

螺栓安装孔数量	5
---------	---

技术图纸

