

## LEVINA

5370PJP100P50 7001

EAN 4031582347463



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Levina                     |
| Викиди CO2 (сфера 3)               | 2.01                       |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора   |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                     |
| Електропровідність                 | Hi                         |
| Нержавіюча сталь                   | Hi                         |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                      |
| Загальна висота                    | 137 mm                     |
| Загальна ширина                    | 59 mm                      |
| Загальна вага                      | 0,47 kg                    |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліамід               |
| Вила Форма          | Тонка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони     |
| Колір               | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Офсет (Зсув)        | 36 mm                  |
| Радіус повороту     | 86 mm                  |
| Поворотне з'єднання | 172 mm                 |
| Діаметр ковпачка    | 59 mm                  |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен                    |
| Матеріал протектору     | Термопластичний каучук          |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7001)          |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 100 mm                          |
| Протектор               | 32 mm                           |
| Ширина тіла             | 32 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A                 |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 77 mm               |
| Ширина тарілки                            | 67 mm               |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 46,5 mm             |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 51,5 mm             |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 56 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 61,5 mm             |
| Діаметр отвору планшета                   | 8,5 mm              |

Універсальна  
нагорода за  
ДизайнDeutscher  
Konstruktor  
Club

