

# ALPHA STAINLESS

8478PIO100P62

EAN 4031582381726



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Alpha stainless

Tipo Rueda fija

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 75 kg

Inoxidable ✓

Capacidad de carga estática 150 kg

Rango de temperatura (mínimo) -20 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Altura total 128 mm

Peso total 0,588 kg

## ARO

Material del cuerpo Polipropileno

Material de la banda de rodadura Goma maciza, sin marcas

Cojinete Cojinete liso

Eje Enroscado con tuerca

Protectores de hilo Sin protector de roscas

Diámetro 100 mm

Ancho de Banda de rodadura 35 mm

Dureza de la Banda de rodadura (A) 80 Shore A

## SOPORTE

Material Acero Inoxidable, pesado

Forma de Horquilla Forma Ancho

## AJUSTE

Tipo de ajuste Placa rectangular

Longitud de la placa 103 mm

Anchura de la placa 85 mm

Longitud del orificio de la placa (mínimo) 77 mm

Longitud del orificio de la placa (máxima) 80 mm

Anchura del orificio de la placa (máxima) 60 mm

Diámetro del orificio de la placa 9 mm

# ALPHA STAINLESS

8478PIO100P62

EAN 4031582381726



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

