

AGILA

2477PIO150P30-11

EAN 4031582361940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта                     | Agila                                       |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз |
| Стандартный                           | EN12530 — ролики устройств                  |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 80 kg                                       |
| Грузоподъемность статическая          | 160 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -20 °C                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 60 °C                                       |
| Общая высота                          | 185 mm                                      |
| Общий вес                             | 0,918 kg                                    |

КОЛЕСО

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен             |
| Материал протектора     | Литая резина, без следов |
| Подшипник               | Подшипник скольжения     |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы        |
| Диаметр                 | 150 mm                   |
| Ширина Протектор        | 30 mm                    |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A           |

КРОНШТЕЙН

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Материал              | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы            | Широкая                |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом      |
| Офсет (Смещение)      | 36 mm                  |
| Радиус поворота       | 131 mm                 |
| Поворотное соединение | 262 mm                 |

ФИТИНГ

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип фитинга            | Отверстие под болт                                                          |
| Диаметр отверстия Болт | 11 mm                                                                       |
| Подсказка              | Касторы можно устанавливать<br>с помощью стандартных<br>винтов любой длины. |

# AGILA

2477PIO150P30-11

EAN 4031582361940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

