

BASETECH

POO3x1.25-Ø0.5 HL 40

EAN 4031582436082



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Basetech
하우징 유형	휠
표준	캐스터 및 휠 제조업체 연구소
3km/h에서의 적재 용량	115 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	230 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	76.2 mm
트레드 폭	31.75 mm
차축 홀 직경	12.1 mm
허브 길이	40 mm
트레드의 경도(D)	66 Shore D

