

# ALPHA

3470ITP200P63

EAN 4031582380613

Número de comanda 00029281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	350 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	150 kg
Tracidad de carga estàtica	700 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	240 mm
Àmplia general	96 mm
Pes total	2,728 kg

## RODA

Material corporal	Alumini
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Metal·lúrgia
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

## SUPPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	55 mm
Scio de giro	155 mm
Sterferencia de giro	310 mm
Dome Dictel	96 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	137 mm
Placa ampla	105 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	75 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm
Pern Diàmetre del forat	0 mm

INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# ALPHA

3470ITP200P63

EAN 4031582380613

Número de comanda 00029281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# ALPHA

3470ITP200P63

EAN 4031582380613  
Número de comanda 00029281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

