ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Maxtech
Тип	Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	50 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	100 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0.07 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Конусен сачмен лагер
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	20 mm
Диаметър на отворите Ос	6 mm
Дължина на центъра	22 mm
Ширина на тялото	20 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Номер на поръчката 00008698

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH