


NOVATECH

ETP085X90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Novatech

Тип Колесо

Обвантажопідйомність 3 км/год 800 kg

Статичний Вантажопідйомність 1600 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	85 mm
Протектор	90 mm
Діаметр отвору Вісь	17 mm
Довжина хаба	90 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Тип підшипника	6303

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

