

## ANIKA

5920UAI055L51-8

EAN 4031582406368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●●○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Anika
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	57 mm
Teljes szélesség	37 mm
Összsúly	0,065 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágó	Síklócsapágó távtartóval
Tengely	Szegecselt
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	55 mm
Futófelület szélessége	11 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A

## VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágó	Csap, forgatható
Körbeforgás	47 mm
Körbeforgás	94 mm
Kupola átmérője	18 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	8 mm

# ANIKA

5920UAI055L51-8

EAN 4031582406368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

