

# ALPHA

3470PXU160P63

EAN 4031582304848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●○○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	135 kg
Portata statica	270 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	200 mm
Peso complessivo	2,043 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Poliuretano, di origine biologica, Iniettato, elettroconduttivo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale in plastica
Asse	Vite con dado
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	85 Shore A

## SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	55 mm
Raggio di piroettamento	135 mm
Ingombro di piroettamento	270 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	137 mm
Larghezza della piastra	105 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	105 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	80 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

# ALPHA

3470PXU160P63

EAN 4031582304848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

