

# DURATECH SILENT

HUR125X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582400694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ● ●

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Duratech silent

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 200 kg

Tracidad de carga estàtica 400 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,553 kg

## RODA

Material corporal Danys, materials híbrids

Material de la banda de rodadura Poliamida

El Bearing Roamiento de rodillos

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 125 mm

Banda de rodadura ample 36 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 12 mm

Longitud del cub 44 mm

La duresa del Banda de rodadura (D) 75 Shore D

# DURATECH SILENT

HUR125X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582400694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

