

DURATECH

TOP 065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Numero d'ordine 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poliammide, pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Senza parafili
Diametro	65 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	32 mm
Larghezza corpo	32 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D
Tipo di cuscinetto	6201

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ○ ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	290 kg
Portata a 6 km/h	240 kg
Portata statica	480 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,169 kg

DURATECH

TOP 065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Numero d'ordine 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

