

NOVATECH

ETP 085X60-Ø20 HL60

EAN 4031582369441

Номер на поръчката 00827956



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Novatech |
| Тип | Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 600 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 480 kg |
| Статичен Товароносимост | 1200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Общо тегло | 1,189 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото | Стомана, желязо |
| Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят на Колело | Медено жълто (RAL1005) |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 85 mm |
| Ширина на Резба | 60 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 20 mm |
| Дължина на центъра | 60 mm |
| Ширина на тялото | 60 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
| Тип лагер | 6204 |

NOVATECH

ETP 085X60-Ø20 HL60

EAN 4031582369441

Номер на поръчката 00827956



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

