

ELASTECH

IEP 160X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319712
Номер замовлення 00828339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Еластична шина, чорна, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Щечорний (подібний RAL9005)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	160 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	25 mm
Довжина хаба	60 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	68 Прибережна A

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ○ ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ●
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	350 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	280 kg
Статичний Вантажопідйомність	700 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна вага	1,176 kg

ELASTECH

IEP 160X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319712

Номер замовлення 00828339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

