

PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Puretech |
| Typ | Kolo |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 70 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 140 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková hmotnost | 0,16 kg |

KOLO

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Materiál středu | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Tvrdá guma černá |
| Ložisko | Valivé ložisko |
| Barva kola | Grafitově černá (RAL9011) |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 80 mm |
| Šířka Běhoun | 35 mm |
| Průměr otvoru pro šroub | 12 mm |
| Délka náboje | 44,4 mm |
| Šířka středu kola | 35 mm |
| Tvrdot Běhoun (A) | 80 krůček A |

PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Objednáací číslo 00004985
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

