

NOVATECH

ITP125X40-Ø15-HL40-80SHA

EAN 4031582481488



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	15 mm
Longueur de moyeu	40 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Capacité de charge statique	500 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,804 kg

NOVATECH

ITP125X40-Ø15-HL40-80SHA

EAN 4031582481488



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

