

ZETA

4687IFP160P63

EAN 4031582366037

Pasūtījuma numurs 00828639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Zeta
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	350 kg
Kravnesība pie 6 km/h	280 kg
Statiskā kravnesība	700 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais platums	96 mm
Kopējais svars	3,555 kg

RITENIS

Korpasa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Pelēks / bez marķējuma
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	160 mm
Protektora platums	50 mm
Korpasa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	67 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, ļoti smaga
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	55 mm
Pagrieziena rādiuss	161 mm
Grozāms savienojums	322 mm
Kupola diametrs	96 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	105 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

ZETA

4687IFP160P63

EAN 4031582366037

Pasūtījuma numurs 00828639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

