

TIGE FILETÉE

AA25POI050S70-8X15 TFR

EAN 4031582389128



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Tige filetée
Type	Roulette pivotante à blocage de roue
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	54 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0,086 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	8 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Polypropylène
Forme de la chape	Roulette jumelée, capotée
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	63 mm
Diamètre d'encombrement	126 mm
Diamètre du filetage	8 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige	8 mm
Longueur de la tige	15 mm