INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ELASTECH

IEP 125x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319699



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●○○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Capacité de charge à 6 km/h	240 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	0,89 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Aluminium
Bandage	Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Noir profond (similaire au RAL9005)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 125x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319699

Numéro de commande 00829687

Dessins du produit




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IEP 125x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319599

Numéro de commande 00829687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH