

# MAXTECH

UAO200X50-Ø20 HL58 BURDEOS

EAN 4031582442328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm
차축 홀 직경	20 mm
허브 길이	58 mm
트레드의 경도(D)	60 Shore D

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Maxtech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	500 kg
정지 중 하중용량	1000 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.905 kg

# MAXTECH

UAO200X50-Ø20 HL58 BURDEOS

EAN 4031582442328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

---

