

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nume produs | Forma |
| Tip | Rola pivotantă cu Blocare direcțională |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 135 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -18 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 120 °C |
| Înălțime totală | 176 mm |

ROATĂ

| | |
|--------------------------------|---|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| | moale |
| Material al benzii de rulare | Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 150 mm |
| Benză de rulare | 18 mm |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 60 Pe malul A |

FURCA

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Material | Turnare-die-zinc/aluminiu |
| FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant | Rulment cu bile de precizie |
| Offset | 57 mm |
| Raza de pivotare | 137 mm |

RACORD

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 92 mm |
| Lățimea plăcii | 64 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 73 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 43 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 45 mm |
| Diametru orificiu placă | 10,7 mm |

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

