**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА**

# AGILA

## 2478PJO100P50

EAN 4031582030303



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●●○ |
| Привличане | ●●●○○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Agila |
| Тип | Фиксиран Колело |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 80 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 160 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 135 mm |
| Обща ширина | 60 mm |
| Общо тегло | 0.48 kg |

### ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица | Обхват |
| Цвят | Синьо покритие |
| Диаметър на купол | 60 mm |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
| Лагер | Плъзгащ лагер |
| Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 100 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| Ширина на тялото | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A |

### ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 77 mm |
| Ширина на плаката | 67 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 46.5 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 51.5 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 56 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 61.5 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 8.5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2478PJO100P50


EAN 4031582030303

Номер на поръчката 00006690

**Чертежи на продукта**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH