

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538
 订单号 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	黑色黑墨水（类似 RAL9005）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	300 mm
胎面宽度	85 mm
轴孔直径	30 mm
中心长度	90 mm
轮体宽度	85 mm
胎面硬度 (A)	67 岸 A

表现

滚动性能	● ● ○ ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Puretech
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	960 kg
6 公里/小时的载重	800 kg
静态载重	1600 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总重量	9.8 kg

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538
订单号 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

