

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287

Número de encomenda 00800103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ○○○○○

Ruído de movimento ○○○○○

Desgaste ○○○○○

Resistência à corrosão ○○○○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Footmaster

Tipo Rodízio giratório

Capacidade de carga a 3 km/h 310 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -10 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 90 °C

Altura total 150 mm

Largura geral 118 mm

Peso geral 6,66 kg

## RODA

Rolamento Cubo não maquinado

Diâmetro 100 mm

Largura do Piso 30 mm

Largura do corpo 30 mm

## SUORTE

Offset 30 mm

Raio giratório 84 mm

Interferência giratória 168 mm

Diâmetro do dome 104 mm

## ENCAIXE

Comprimento da placa 112 mm

Largura da placa 112 mm

Comprimento do furo da placa (Máximo) 92 mm

Largura do furo da placa (Máximo) 92 mm

Diâmetro do furo da placa 9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287

Número de encomenda 00800103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

