

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Attrition	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	1500 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1500 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	132 mm
Largeur totale	116 mm
Poids global	3.2 kg

## CHAPE

Couleur de la chape	Blanc
Déport	69 mm
Rayon d'encombrement	117 mm
Diamètre d'encombrement	234 mm
Diamètre du dôme	116 mm

## ROUE

Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Couleur Roue	Bleu
Diamètre	90 mm
Largeur du Bandage	56 mm
Largeur du corps	56 mm

## RACCORD

Longueur de plaque	100 mm
Largeur de plaque	100 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	70 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	70 mm
Diamètre du trou de la plaque	13 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Numéro de commande 00062084  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

