

## STYLEA

5920UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ● ○

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Nazwa produktu                 | Stylea                  |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe          |
| Standardowy                    | EN12528 – Kółka meblowe |
| Nośność przy 3 km/h            | 80 kg                   |
| Nośność statyczne              | 160 kg                  |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                  |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                   |
| Wysokość całkowita             | 75 mm                   |
| Szerokość całkowita            | 54 mm                   |

## KOŁO

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Materiał ciała    | Poliamid                   |
| Materiał bieżni   | Poliuretan, Wtrysk         |
| Łożysko           | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Oś                | Nitowane                   |
| Ośłony gwintu     | Z osłoną gwintu            |
| Średnica          | 75 mm                      |
| Szerokość Bieżnia | 15 mm                      |

## OBUDOWA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Materiał               | Poliamid            |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło |
| Łożysko obrotowe       | Trzpień, obrotowy   |
| Wysięg                 | 23 mm               |
| Promień działania koła | 65 mm               |
| Zasięg działania koła  | 130 mm              |
| Średnica kopuły        | 30 mm               |

## MOCOWANIE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką kwadratową |
| Długość płytki                         | 60 mm             |
| Szerokość płytki                       | 60 mm             |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 48 mm             |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 48 mm             |

# STYLEA

5920UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

