



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능


|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ● |
| 내마모성   | ● ● ● ● ● |
| 부식방지   | ● ● ● ● ● |

핵심 속성

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 제품명            | Elastech          |
| 하우징 유형         | 휠                 |
| 표준             | EN12533 - 고하중 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 600 kg            |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 500 kg            |
| 전기 전도성         | 아니요               |
| 스테인리스          | 아니요               |
| 정지 중 하중용량      | 1000 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C            |
| 온도 범위(최대)      | 85 °C             |
| 전체 체중          | 2.31 kg           |

휠

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Tread hardness | 부드러운              |
| 차체 재질          | 강철, 철             |
| 트레드 재질         | 탄성 타이어, 검은색, 가황   |
| 베어링            | 보어홀, 가공되지 않음      |
| 휠 색상           | 제트 블랙(유사 RAL9005) |
| 직경             | 200 mm            |
| 트레드 폭          | 75 mm             |
| 차축 홀 직경        | 100 mm            |
| 허브 길이          | 75 mm             |
| 차체 너비          | 75 mm             |
| 트레드의 경도(A)     | 68 Shore A        |




제품 정보

**ELASTECH**

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4034582318383

주문 번호 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.