TERMÉKINFORMÁCIÓK

# ALPHA STAINLESS

## 8478UOD160P63

EAN 4031582333084



A kép eltérhet az eredeti terméktől

### TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ●●●○○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ●●●○○ |
| Kopás | ●●●●○ |
| Korrozióálló képesség | ●●●●● |

### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Alpha stainless |
| Ház típusa | Fixvillás görgő |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 400 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Igen |
| Statikus teherbírás | 800 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 1,56 kg |
| Teljes szélesség | 115 mm |

### VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Rozsdamentes acél, nehéz |
| Villa alakja | Széles |
| Szín | Rozsdamentes acél |

### KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágy | Tűgörgős csapágy, rozsdamentes |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Természetes fehér |
| Átmérő | 160 mm |
| Futófelület szélessége | 40 mm |
| Test szélessége | 40 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |

### SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 137 mm |
| Talplemez szélessége | 115 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS


8478UOD160P63


EAN 4031582333084

Rendelési szám 00038020

**Termékrajzok**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH