

# AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844  
Bestelnummer 00030579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila twin                         |
| Type                         | Wielen met Wielslot                |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 70 kg                              |
| Statisch draagvermogen       | 140 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                              |
| Totale hoogte                | 69 mm                              |
| Totale breedte               | 57 mm                              |
| Totaal gewicht               | 0,235 kg                           |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                     |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel             |
| Lagering                      | Glijlager                     |
| Wielkleur                     | Leigrijs (RAL7015)            |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 50 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 20 mm                         |
| Breedte wielkern              | 20 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D                    |

## BEHUIZING

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm       | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager      | Twee balraces           |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd      |
| Offset          | 25 mm                   |
| Zwenk radius    | 77 mm                   |
| Draaicirkel     | 155 mm                  |
| Diameter koepel | 53 mm                   |

## FITTING

|                  |         |
|------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 11 mm   |

# AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844  
Bestelnummer 00030579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

