



图片可能与原产品不同

轮子

| | |
|----------|---------|
| 轮体材料 | 钢、铁 |
| 胎面材料 | 聚氨酯，铸造的 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 85 mm |
| 胎面宽度 | 90 mm |
| 轴孔直径 | 17 mm |
| 中心长度 | 90 mm |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
| 轴承类型 | 6303 |

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|-----------|----------|
| 产品名称 | Novatech |
| 外壳类型 | 轮子 |
| 3 km/h的载重 | 800 kg |
| 静态载重 | 1600 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 温度范围 (最大) | 60 ° C |

技术图纸

