MAXTECH

UAP160x40-Ø20 HL60 red

EAN 4031582322989



ROUE

Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 4 km/h	350 kg
Capacité de charge à 6 km/h	300 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	700 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.78 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAP160x40-Ø20 HL60 red

EAN 4031582322989

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH