

MONO

A025PJ1050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атридація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Моно
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
ОбВантажопідйомність 3 км/год	30 kg
Статичний Вантажопідйомність	60 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	72 mm
Загальна вага	0,78 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	18 mm
Твердість Протектор (A)	85 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліпропілен
Вила Форма	Закрито
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Офсет (Зсув)	25 mm
Радіус повороту	71,8 mm
Поворотне з'єднання	143,6 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з'єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

MONO

A025PJ1050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

