

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447
Bestelnummer 00074911

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	50 kg
Statisch draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	33 mm
Totale breedte	52 mm
Totaal gewicht	0,047 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	35 mm
Breedte Loopvlak	12 mm
Breedte wielkern	12 mm

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	12 mm
Zwenk radius	37 mm
Draaicirkel	74 mm
Diameter koepel	15,2 mm

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	9 mm

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447
Bestelnummer 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

