

# STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447  
Bestelnummer 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Type	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	50 kg
Statisch draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	33 mm
Totale breedte	52 mm
Totaal gewicht	0,047 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	35 mm
Breedte Loopvlak	12 mm
Breedte wielkern	12 mm

## BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	12 mm
Zwenk radius	37 mm
Draaicirkel	74 mm
Diameter koepel	15,2 mm

## FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	9 mm

# STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447  
Bestelnummer 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

