

# ALPHA

3477PVJ160P63

EAN 4031582377873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●○○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	135 kg
Грузоподъемность статическая	270 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	200 mm
Общий вес	2,464 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Литая резина, черная
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Ось	Винт с гайкой
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	40 mm
Твердость Протектор (A)	85 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Офсет (Смещение)	60 mm
Радиус поворота	167 mm
Поворотное соединение	334 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	105 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

# ALPHA

3477PVJ160P63

EAN 4031582377873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

