

# PURETECH AIR

PPR400X100-Ø10 HL129 2PLY WITH AXLE

EAN 4031582461398



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Matériau du corps         | Polypropylène                |
| Bandage                   | Pneumatique, profil de ligne |
| Roulement                 | Roulements rouleaux          |
| Pare-fils                 | Sans protège-filet           |
| Diamètre                  | 400 mm                       |
| Largeur du Bandage        | 100 mm                       |
| Diamètre du trou de l'Axe | 20 mm                        |
| Longueur de moyeu         | 129 mm                       |
| Dureté du Bandage (A)     | 55 Shore A                   |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Nom du produit              | Puretech air |
| Type de boîtier             | Roue         |
| Capacité de charge à 3 km/h | 200 kg       |
| Statique Capacité de charge | 400 kg       |
| Poids global                | 2,035 kg     |

# PURETECH AIR

PPR400X100-Ø10 HL129 2PLY WITH AXLE

EAN 4031582461398



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

