PRODUKTINFORMATION

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	○ ○ ○ ○ ○
Kørselsstøj	○ ○ ○ ○ ○
Abrasion	○ ○ ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	○ ○ ○ ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Footmaster
Type	Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t	280 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	280 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	90 °C
Byggehøjde	82 mm
Samlet bredde	70 mm
Samlet vægt	0,7 kg

GAFFEL

Farve	Hvid
Udladning	36 mm
Udfaldsradius	61 mm
Udfaldsdiameter	122 mm
Dome-diameter	70 mm

HJUL

Leje	Rulleleje , dæmpet
Hjul farve	Sort
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	25 mm
Fælgbredde	25 mm

MONTERING

Pladelængde	73 mm
Pladebredde	73 mm
Længde på pladehul (maksimum)	58 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	58 mm
Pladehullets diameter	7 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


FOOTMASTER


FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205

Bestillingsnummer 00062068

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH