

## ALPHA STAINLESS

8478UFC100P62

Número de encomenda 00304429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ● |
| Desgaste                | ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Alpha stainless                      |
| Tipo de alojamento                | Rodízio fixo                         |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 250 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 500 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                |
| Altura total                      | 155 mm                               |
| Largura geral                     | 85 mm                                |
| Peso geral                        | 0,825 kg                             |

## RODA

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                                        |
| Material do piso da roda   | Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado           |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável |
| Eixo                       | Aparafusado com porca                            |
| Cor da Roda                | Cinzentado prateado (RAL7001)                    |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                                    |
| Diâmetro                   | 125 mm                                           |
| Largura do Piso            | 40 mm                                            |
| Largura do corpo           | 40 mm                                            |
| Dureza do Piso (A)         | 63 Shore A                                       |

## SUPORTE

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Material          | Aço inoxidável, pesado |
| Em Forma de Garfo | Amplo                  |
| Cor               | Aço inoxidável         |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 100 mm                      |
| Largura da placa                      | 85 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 77 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 60 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 77 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 80 mm                       |
| Diâmetro do furo da placa             | 9 mm                        |

# ALPHA STAINLESS

8478UFC100P62

Número de encomenda 00304429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

