

MAXTECH

UAP160X40-Ø20 HL60 RED

EAN 4031582322989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek



Hałas ruchowy



Odejście



Odporność na korozję



PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Maxtech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	350 kg
Nośność przy 6 km/h	300 kg
Nośność statyczne	700 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,775 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	160 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	60 mm
Twardość Bieżnia (D)	60 Shore D

MAXTECH

UAP160X40-Ø20 HL60 RED

EAN 4031582322989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

