

# DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Kravnēsība pie 3 km/h	900 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnēsība	1800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,55 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	82 mm
Protektora platums	88 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	90 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D
Gultņa veids	6204ZV

# DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Pasūtījuma numurs 00804433  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

