



L'immagine può differire dal prodotto originale

#### PRESTAZIONI

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ● ● |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ ○ |

#### ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Zeta                                |
| Tipo                                | Ruota fissa                         |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 450 kg                              |
| Portata a 6 km/h                    | 360 kg                              |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | No                                  |
| Portata statica                     | 900 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C                               |
| Altezza totale                      | 240 mm                              |
| Larghezza complessiva               | 117 mm                              |
| Peso complessivo                    | 2,94 kg                             |

#### SUPPORTO

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiale di costruzione | Lamiera di acciaio, molto pesante |
| Forma della forcella     | Largo, Rinforzato                 |
| Colore                   | Passivato blu                     |

#### RUOTA

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Tread hardness              | morbido                                        |
| Materiale del corpo         | Alluminio                                      |
| Materiale del battistrada   | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione               |
| Asse                        | Vite con dado                                  |
| Colore Ruota                | Grigio/antitraccia                             |
| Parafili                    | Senza parafili                                 |
| Diametro                    | 200 mm                                         |
| Larghezza battistrada       | 50 mm                                          |
| Larghezza corpo             | 50 mm                                          |
| Durezza del Battistrada (A) | 67 Shore A                                     |

#### FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 137 mm               |
| Larghezza della piastra          | 117 mm               |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                |

