

NOVATECH

ETP095x40-Ø20 HL45

EAN 4031582330403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál	400 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	1,59 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	95 mm
Futófelület szélessége	40 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	45 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Csapágó típusa	6204ZV

