

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------|-------------|
| Szerelvény típusa | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 10 mm |

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------|------------------|
| Termék neve | Agila twin |
| Ház típusa | Totálfékes görgő |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 100 kg |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Összsúly | 99 mm |

KERÉK

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| Futófelület anyaga | Kerékkal megegyező |
| Csapágy | Siklócsapágy |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 75 mm |
| Futófelület szélessége | 25 mm |

VÁZ

| | |
|--------------|--------------------|
| Anyag | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Ikerkerek villa |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz | 31 mm |
| Körbeforgás | 198 mm |

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

