

ALPHA

8476UFC160P67

Bestelnummer 00064977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●●
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●●●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Wielen met centrale , Totale vergrendeling
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	300 kg
Roestvrij	✓
Statisch draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	200 mm
Totale breedte	99 mm
Totaal gewicht	1,861 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers Afgedicht
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Breedte wielkern	46 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	64 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Roestvrij staal
Offset	55 mm
Zwenk radius	143,5 mm
Draaicirkel	287 mm
Diameter koepel	96 mm

FITTING

Type bevestiging	Plaat met centrale vergrendeling
Lengte plaat	175 mm
Breedte plaat	112 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	77,5 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	13 mm

ALPHA

8476UFC160P67

Bestelnummer 00064977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

