

KAPPA

9682IFP160P63 CL67

EAN 4031582366198

Pasūtījuma numurs 00830210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●●

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●●●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Kappa

Korpasa tips Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu

Standarta EN12532 - Transporta aprīkojums

Kravnesība pie 4 km/h 350 kg

Kravnesība pie 6 km/h 280 kg

Statiskā kravnesība 700 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -20 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 85 °C

Kopējais augstums 205 mm

Kopējais platums 116 mm

Kopējais svars 4,377 kg

RITENIS

Korpasa materiāls	Alumīnijs
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Pelēks / bez marķējuma
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	160 mm
Protektora platums	50 mm
Korpasa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	58 mm
Pagrieziena rādiuss	140 mm
Grozāms savienojums	280 mm
	✓
Kupola diametrs	111 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

KAPPA

9682IFP160P63 CL67

EAN 4031582366198

Pasūtījuma numurs 00830210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA

9682IFP160P63 CL67

EAN 4031582366198

Pasūtījuma numurs 00830210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

