

# MAXTECH

PAP100X30-Ø8

EAN 4031582387506



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 제품명            | Maxtech          |
| 하우징 유형         | 휠                |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg           |
| 정지 중 하중용량      | 200 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C           |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C            |

## 휠

|         |           |
|---------|-----------|
| 차체 재질   | 폴리프로필렌    |
| 트레드 재질  | 폴리우레탄, 주입 |
| 베어링     | 정밀 볼 베어링  |
| 스레드 가드  | 스레드가드 포함  |
| 직경      | 100 mm    |
| 트레드 폭   | 30 mm     |
| 차축 홀 직경 | 8 mm      |

# MAXTECH

PAP100X30-Ø8

EAN 4031582387506



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

---

