

# LINEA LIGHT

5920UAO075L51-10 RAL9002

EAN 4031582377439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●●○

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Linea light                     |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis      |
| Standarta                            | EN12528 - Mebeļu atbalsta riņņi |
| Kravnēsiba pie 3 km/h                | 90 kg                           |
| Statiskā kravnēsiba                  | 180 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                           |
| Kopējais augstums                    | 75,5 mm                         |
| Kopējais platums                     | 55 mm                           |
| Kopējais svārs                       | 0,155 kg                        |

## RITENIS

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Korpasa materiāls      | Poliāmīds             |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano      |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņū aizsarga    |
| Diametrs               | 75 mm                 |
| Protektora platums     | 15 mm                 |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A           |

## KRONŠTEINIS

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Materiāls           | Poliāmīds                   |
| Dakšas forma        | Dubultā riņņeņa kronšteinis |
| Grozāmais gūltnis   | Grozāms stienis             |
| Krāsa               | Pelēki balts (RAL9002)      |
| Ofsets              | 23 mm                       |
| Pagrieziena rādiuss | 66 mm                       |
| Grozāms savienojums | 132 mm                      |
| Kupola diametrs     | 30 mm                       |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Aklā atvere B10 uzstādīšanai |
| Skrūves atveres diametrs | 10 mm                        |

Vācijas  
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF  
Design» balva

# LINEA LIGHT


5920UAO075L51-10 RAL9002

EAN 4031582377439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI



Vācijas  
dizaineru klubs



Interzum balva



«IF  
Design» balva