

## ZETA

4687FTP125P63 TFR

EAN 4031582390513



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Zeta                          |
| Behuizingstype               | Zwenkwiel met dubbele rem     |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 660 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 550 kg                        |
| Statisch Draagvermogen       | 1320 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totale hoogte                | 164 mm                        |
| Totaal gewicht               | 4,8 kg                        |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Gieten                  |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten   |
| Lager                         | Precisiekogellagers     |
| As                            | Vastgeschroefd met moer |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes         |
| Diameter                      | 125 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A              |

## VORK

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Materiaal    | Staalplaat, zeer zwaar                          |
| Vork Vorm    | Breed, versterkt                                |
| Zwenklager   | Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij |
| Offset       | 55 mm                                           |
| Zwenk radius | 148 mm                                          |
| Uitzwenking  | 296 mm                                          |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 137 mm             |
| Breedte plaat                      | 105 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 105 mm             |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm              |

# ZETA

4687FTP125P63 TFR

EAN 4031582390513



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

