

AGILA TWIN

2970YGO050P30-11

EAN 4031582357752
订单号 00034277



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Agila twin
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	70 kg
导电	✓
静态载重	140 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	69 mm
总重量	0.207 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯, 导电
胎面材料	热塑性橡胶, 导电
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	19 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	钢板, 中号
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	25 mm
旋转半径	53 mm
转向干涉	106 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	11 mm

AGILA TWIN

2970YGO050P30-11

EAN 4031582357752
订单号 00034277



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

