



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	55 kg
静态载重	110 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	100 mm
总宽度	43 mm
总重量	0.312 kg

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	带螺纹防护装置
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

支架

材料	钢板，中号
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化
圆顶直径	43 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	67 mm
上板宽	60 mm
上板孔长度 (最小)	40 mm
上板孔长度 (最大)	48 mm
上板孔宽度 (最小)	40 mm
上板孔宽度 (最大)	48 mm
上板孔直径	6.3 mm

AGILA

2478DIK075P60-67X60

EAN 4031582030082
订单号 00004890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

